

# OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Numéro de commande 00800999

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Omikron twin                                |
| Type                            | Roulette pivotante                          |
| Standard                        | similaire EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 6000 kg                                     |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 4000 kg                                     |
| Conducteur électrique           | Non                                         |
| Inoxydable                      | Non                                         |
| Statique Capacité de charge     | 9000 kg                                     |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                      |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                       |
| Hauteur                         | 415 mm                                      |
| Largeur totale                  | 272 mm                                      |
| Poids global                    | 66.91 kg                                    |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## CHAPE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Fonte ou fer forgé, lourd                                |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape                                   |
| Pivot                   | Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde |
| Couleur de la chape     | Revêtement transparent<br>Revêtement                     |
| Déport                  | 80 mm                                                    |
| Rayon d'encombrement    | 248 mm                                                   |
| Diamètre d'encombrement | 496 mm                                                   |
| Lubrification nipple    | 1                                                        |
| Diamètre du dôme        | 250 mm                                                   |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Fonte                           |
| Bandage               | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 300 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 80 mm                           |
| Largeur du corps      | 80 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                      |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D                      |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 270 mm               |
| Largeur de plaque                     | 250 mm               |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 210 mm               |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 230 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 17 mm                |

# OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Numéro de commande 00800999  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

