

## AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila stainless    |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 75 kg              |
| ステンレス     | ✓                  |
| 静荷重       | 150 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 100 mm             |
| 全幅        | 43 mm              |
| 総重量       | 0.29 kg            |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン           |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム            |
| ベアリング       | プレーンベアリング         |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 75 mm             |
| トレッド幅       | 25 mm             |
| ボディ幅        | 25 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA           |

## ハウジング

|         |                  |
|---------|------------------|
| 材料      | ステンレス、中量系        |
| フォーク形状  | 幅の広い             |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース        |
| 色       | ステンレス            |
| オフセット   | 24 mm            |
| 旋回半径    | 81 mm            |
| 旋回径     | 162 mm           |
|         | 高耐食性亜鉛フラークコーティング |
|         | クロムメッキ亜鉛ダイカスト    |
| ドーム径    | 43 mm            |

## フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 11 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

