INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# AGILA

2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 55 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 110 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Altura total | 100 mm |
| Ancho total | 43 mm |
| Peso total | 0.4 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Radio de giro | 80 mm |
| Interferencia de giro | 160 mm |
| Diámetro del domo | 43 mm |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Chapa de acero |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, negra, conductora eléctrica |
| Cojinete | Rodamiento de bolas cónico |
| Color Aro | Pasivado azul |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 25 mm |
| Anchura del cuerpo | 25 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm |
| Sugerencia | Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK075P30-11

EAN 4031582335019

Número de pedido 00004957

**Planos del producto**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH