

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	229 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Waga całkowita	1,62 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	60 mm
Promień działania koła	160 mm
Zasięg działania koła	320 mm
Średnica kopuły	70 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Kolor Koła	Szary blaszkowy (RAL7015)
Ośłony gwintu	Zintegrowany ochroniacz gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (D)	59 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	45 mm
Położenie gwintu Trzpień	7 mm
Liczba otworów montażowych Trzpień	2
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

IF
nagroda
za projektNagroda
Red Dot
Design
Award

INTEGRAL




2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154

Numer zamówienia 00030458
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF
nagrada
za projekt



Nagroda
Red Dot
Design
Award