

ALPHA

3470BOG100P30-13

EAN 4031582413410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	280 °C
Altura total	128 mm
Peso geral	0,689 kg

RODA

Material do centro da roda	Plástico termoendurecido , resistente ao calor
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento auto-lubrificante
Eixo	Aparafusado com porca
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Dureza do Piso (D)	90 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Aço inoxidável	✓

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

ALPHA

3470BOG100P30-13

EAN 4031582413410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

