

AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	31.4 mm
Rayon d'encombrement	99 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	99 mm
Poids	0.65 kg

AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

