



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	72 mm
总重量	0.255 kg

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	24 mm

## 固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687  
订单号 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

