



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta                           |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 500 kg                         |
| Nośność przy 6 km/h            | 400 kg                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                            |
| Nierdzewne                     | Nie                            |
| Nośność statyczne              | 1000 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 164 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 3,03 kg                        |

#### OBUDOWA

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, bardzo ciężki                  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                         |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                        |
| Wysięg                 | 60 mm                                          |
| Promień działania koła | 161 mm                                         |
| Zasięg działania koła  | 322 mm                                         |
| Średnica kopuły        | 96 mm                                          |

#### KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                      |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)           |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu              |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                     |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA

4687ITP125P63

EAN 4031582050561

Numer zamówienia 00804221  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

