

KAPPA LOAD

9650MOP300P64 TFR

EAN 4031582481877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2000 kg
Statische Tragfähigkeit	4000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	355 mm
Gesamtgewicht	15,74 kg

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Ausladung	76 mm
Schwenkradius	226 mm
Störkreis	452 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	175 mm
Plattenbreite	140 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

KAPPA LOAD

9650MOP300P64 TFR

EAN 4031582481877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

