PRODUKTINFORMATION

LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea light
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	60 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	120 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	75,5 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,15 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udfaldsradius	65 mm
Udfaldsdiameter	130 mm
Dome-diameter	30 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH