



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa                              |
| Typ                            | Kółko stałe                        |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 1320 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 1100 kg                            |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                |
| Nośność statyczne              | 2200 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                              |
| Wysokość całkowita             | 305 mm                             |
| Szerokość całkowita            | 98 mm                              |
| Waga całkowita                 | 4,7 kg                             |

#### OBUDOWA

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Materiał obudowy   | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
| Kształt Widelec    | Poszerzane, Wzmacniane          |
| Kolor              | pasywowany na niebiesko         |
| Lubrication nipple | 1                               |
| Średnica kopuły    | 96 mm                           |

#### KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, ciężki               |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                 |
| Ostony gwintu        | Bez ostony gwintu              |
| Średnica             | 250 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

