

# LEVINA

5377PIP100R05-22X45

EAN 4031582363012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Levina
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	137 mm

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
	macio
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (A)	75 Shore A

## SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	36 mm
Raio giratório	98 mm
Interferência giratória	196 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo	22 mm
Comprimento do Furo	45 mm



Prémio de Design universal



Clube Design Deutscher

# LEVINA


5377PIP100R05-22X45

EAN 4031582363012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS



Prémio de  
Design universal



Clube  
Design  
Deutscher