INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila stainless
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0,32 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable (roulettes de collectivité)
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Acier Inoxydable
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Material spring	revêtement lamellaire au zinc hautement résistant à la corrosion
Material brake pedal	zamak moulé sous pression chromé
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO075P40


EAN 4031582351033


Numéro de commande 00036682

Dessins du produit









© Copyright 2026 TENTE International GmbH