



L'image peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 160 mm                                |
| Largeur totale                  | 60 mm                                 |
| Poids global                    | 1.03 kg                               |

#### CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de billes |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                  |

#### ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)           |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                           |
| Largeur du corps      | 32 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                      |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D                      |

#### RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm              |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 56 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 61.5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.5 mm               |

# AGILA

2477UAP125P50

EAN 4031582302271

Numéro de commande 00030267  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

