PRODUKTINFORMATION

LUMINA

5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	71,5 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,11 kg
Motiv	Flugzeug

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	66,5 mm
Störkreis	133 mm
Dom Durchmesser	23 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Radfarbe	Weißaluminium (RAL9006)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	10 mm
Härte der Lauffläche (A)	90 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

Bestellnummer 00079115

Produktzeichnungen





Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH