



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	70 °C
Hauteur	240 mm
Poids	3,59 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier renforcé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane coulé, Ultratech
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ZETA

4681ICP200P63-75A

EAN 4031582478082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

