

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, antistatique, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,649 kg

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

XLP125x40-Ø8,3 NL45

