



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

#### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                        |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 120 kg                       |
| Статичен Товароносимост            | 240 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                        |
| Обща височина                      | 118 mm                       |
| Обща ширина                        | 82 mm                        |
| Общо тегло                         | 0,618 kg                     |

#### КОЛЕЛО

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано                |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер ,<br>Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба         |
| Диаметър              | 100 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 20 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                            |

#### ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 32 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 90 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 180 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |
| Неръждаемост                | ✓                     |

#### ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm         |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

