

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	480 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	3.89 kg

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro azabache (similar a RAL9005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	300 mm
Ancho de Banda de rodadura	55 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	66 mm
Anchura del cuerpo	55 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ELASTECH


IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Número de pedido 00834703
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 H.66

EAN 4031582319781

Número de pedido 10934703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.