

# LUMINA

A520POI040P41-38X38/8 SET

EAN 4031582440676

Bestellnummer 00772888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Lumina                |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 30 kg                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 60 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                 |
| Bauhöhe                     | 44 mm                 |
| Gesamtbreite                | 38 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,055 kg              |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen               |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Laufflächenfarbe         | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 40 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 6 mm                       |
| Breite des Radkörpers    | 6 mm                       |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                 |

## GEHÄUSE

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Material      | Polypropylen                               |
| Gabelform     | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom |
| Schwenklager  | Stift, drehbar                             |
| Farbe         | Graphit schwarz (RAL9011)                  |
| Ausladung     | 11,5 mm                                    |
| Schwenkradius | 36 mm                                      |
| Störkreis     | 72 mm                                      |

## BEFESTIGUNG

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart             | Quadratische Platte |
| Plattenlänge                | 38 mm               |
| Plattenbreite               | 38 mm               |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 27 mm               |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 27 mm               |
| Plattenloch Durchmesser     | 5,1 mm              |