



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Lumina                                                   |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                                      |
| Nośność statyczne              | 80 kg                                                    |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                                    |
| Wysokość całkowita             | 61 mm                                                    |
| Szerokość całkowita            | 55 mm                                                    |
| Waga całkowita                 | 0,09 kg                                                  |

#### OBUDOWA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Polipropylen                             |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień , obrotowy                       |
| Kolor                  | Czarny grafitowy (RAL9011)               |
| Wysięg                 | 20 mm                                    |
| Promień działania koła | 52 mm                                    |
| Zasięg działania koła  | 104 mm                                   |
| Średnica kopuły        | 45 mm                                    |

#### KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                               |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło                 |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś                   | Nitowane                                   |
| Kolor Bieżnia        | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Kolor Koło           | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu                          |
| Średnica             | 50 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 8 mm                                       |
| Średnica otworu Oś   | 0 mm                                       |
| Długość piasty       | 0 mm                                       |
| Szerokość korpusu    | 8 mm                                       |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D                                 |

#### MOCOWANIE

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
| Średnica Trzpień | 11 mm                                           |
| Długość Trzpień  | 20 mm                                           |

# LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Numer zamówienia 00071257  
**Product Drawings**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

