

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numer zamówienia 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral assist
Typ	Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzący prąd elektryczny	Nie
Kompatybilne z WeAssist	1
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	183 mm
Szerokość całkowita	110,5 mm
Waga całkowita	4,68 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Elektryczne
Kształt Widelec	Napęd
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	115 mm
Zasięg działania koła	230 mm
Średnica kopuły	110,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Silnik Piasta
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Oslony gwintu	Zintegrowany ochroniacz gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywką sterującą do prętów profilowych, Wariant krótka
---------------	---



Nagroda
Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numer zamówienia 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu



Nagroda
Red Dot
Design
Award