



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | ICS                                         |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 141 mm                                      |
| Общий вес                             | 0,591 kg                                    |

КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                        |
| Материал протектора     | Термопластичная резина              |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Защита от проводов      | Встроенный резьбовой кожух          |
| Диаметр                 | 100 mm                              |
| Ширина Протектор        | 32 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                      |

КРОНШТЕЙН

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Материал              | Полиамид             |
| Форма Вилы            | Узкий                |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный |
| Офсет (Смещение)      | 37 mm                |
| Поворотное соединение | 240 mm               |

ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 77 mm                  |
| Ширина пластины                             | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 56 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 61,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 46,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 51,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины                  | 8,5 mm                 |



Награда за  
Дизайн IF

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

