

# LINEA

594CUAP125P52 RAL9002

EAN 4031582378375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea                                 |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con bloqueo combinado |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas         |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 130 kg                                |
| Capacidad de carga estática   | 260 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                 |
| Altura total                  | 148,5 mm                              |
| Ancho total                   | 82 mm                                 |
| Peso total                    | 1,12 kg                               |
| Certificación                 | Probado y supervisado por TÜV Süd     |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 125 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material                 | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento           | 40 mm                            |
| Radio de giro            | 129 mm                           |
| Interferencia de giro    | 258 mm                           |
| Diámetro del domo        | 52 mm                            |

## AJUSTE

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular, espaciado entre el Agujero para tornillo US |
| Longitud de la placa                       | 95 mm                                                          |
| Anchura de la placa                        | 70 mm                                                          |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 72 mm                                                          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 76 mm                                                          |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 44,5 mm                                                        |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 52 mm                                                          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm                                                          |



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño

## DIBUJOS TÉCNICOS

