PRODUKTINFORMATION

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Bestillingsnummer 00801584



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Type	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	2500 kg
Belastning ved 6 km/t	2000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	3750 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	275 mm
Samlet bredde	189 mm
Samlet vægt	21,99 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	60 mm
Udfaldsradius	166 mm
Udfaldsdiameter	332 mm
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	160 mm

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9950FTP200P65


EAN 4031582316780

Bestillingsnummer 00801584

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH