INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila stainless |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Capacité de charge statique | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0,29 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable (roulettes de collectivité) |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape | Acier Inoxydable |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 81 mm |
| Diamètre d'encombrement | 162 mm |
| Material spring | revêtement lamellaire au zinc hautement résistant à la corrosion |
| Material brake pedal | zamak moulé sous pression chromé |
| Diamètre du dôme | 43 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Largeur du corps de roue | 25 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm |
| Note | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Numéro de commande 00036680

**Dessins du produit**




