

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 31 mm |
| Поворотное соединение | 198 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------|---|
| Название продукта | Agila twin |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Общая высота | 99 mm |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

