

## LEVINA

5371XSP100P50

EAN 4031582359367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Levina                        |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők   |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                        |
| Elektromosan vezető               | Igen                          |
| Rozsdamentes                      | Nem                           |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                        |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                         |
| Összsúly                          | 137 mm                        |

## VÁZ

|              |                |
|--------------|----------------|
| A ház anyaga | Poliamid       |
| Villa alakja | Keskeny        |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz  | 36 mm          |
| Körbeforgás  | 196 mm         |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, elektromosan vezető                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág                       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                       |
| Átmérő                       | 100 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                        |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D                                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 77 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 67 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 56 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 61,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 46,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 51,5 mm                  |
| Tengely furat átmérője            | 8,5 mm                   |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

