



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	160 mm
全幅	60 mm
総重量	0.87 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	41 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm
ドーム径	60 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長（最小）	46.5 mm
プレート穴長（最大）	51.5 mm
プレート穴幅（最小）	56 mm
プレート穴幅（最大）	61.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

