



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	ICS
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0,5 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Gris argenté (RAL7001)
Déport	37 mm
Rayon d'encombrement	99,5 mm
Diamètre d'encombrement	199 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	17 mm

ICS


5320PJP125S70-10x17 7001

EAN 4031582010695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



IF Design
Award