

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral assist                                                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central                  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                                          |
| Conducteur électrique           | Non                                                                             |
| Inoxydable                      | Non                                                                             |
| Compatible avec WeAssist        | 1                                                                               |
| Statique Capacité de charge     | 450 kg                                                                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                                                           |
| Hauteur                         | 183 mm                                                                          |
| Largeur totale                  | 110.5 mm                                                                        |
| Poids global                    | 5.01 kg                                                                         |
| Type de protection              | IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)              |
| Température ambiante admissible | Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l'air de 20 % à 80 % |

## CHAPE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Pivot                   | Roulement à billes de précision  |
| Couleur de la chape     | Gris blanc (similaire à RAL9002) |
| Déport                  | 40 mm                            |
| Rayon d'encombrement    | 115 mm                           |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                           |
| Diamètre du dôme        | 110.5 mm                         |

## ROUE

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Matériau du corps          | Acier, fer             |
| Bandage                    | Polyuréthane, Coulé    |
| Roulement                  | Moteur Moyeu           |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils                  | Garde-filet intégré    |
| Diamètre                   | 150 mm                 |
| Largeur du Bandage         | 50 mm                  |
| Dureté du Bandage (A)      | 85 Shore A             |

## RACCORD

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|



Prix Red  
Dot  
Design

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°


EAN 4031582550405

Numéro de commande 900000050

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Numéro de commande 9000000050

