

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	○○○○○
运动噪音	○○○○○
损耗	○○○○○
耐腐蚀性	○○○○○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	1500 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1500 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	132 mm
总宽度	116 mm
总重量	3.2 kg

## 支架

颜色	白色
偏移量	69 mm
旋转半径	117 mm
转向干涉	234 mm
圆顶直径	116 mm

## 轮子

轴承	滚柱轴承, 阻尼
轮子颜色	蓝色
直径	90 mm
胎面宽度	56 mm
轮体宽度	56 mm

## 固定件

上板长	100 mm
上板宽	100 mm
上板孔长度 (最大)	70 mm
上板孔宽度 (最大)	70 mm
上板孔直径	13 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

订单号 00062084

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

