

ALPHA STAINLESS

8470UFC200P63

EAN 4031582422450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Poids	2,659 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Inoxydable	✓

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFC200P63

EAN 4031582422450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

