

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

Número de encomenda 990066956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral assist                                                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional            |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares                           |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                                                  |
| Compatível com WeAssist           | 1                                                                    |
| Capacidade de carga estática      | 450 kg                                                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                                                |
| Altura total                      | 183 mm                                                               |
| Largura geral                     | 110,5 mm                                                             |
| Peso geral                        | 5,01 kg                                                              |
| Tipo de proteção                  | IPX6 (apenas para componentes electrónicos quando instalados)        |
| Temperatura ambiente permitida    | Temperatura de operação de 5 °C a 40 °C, humidade do ar de 20% a 80% |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinza claro (RAL9002)            |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 115 mm                           |
| Interferência giratória | 230 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 110,5 mm                         |

## RODA

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Material do centro da roda | Aço, ferro              |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido    |
| Rolamento                  | Cubo do Motor           |
| Cor do Piso                | Cinza ardósia (RAL7015) |
| Anti-fios                  | Anti-fios integrados    |
| Diâmetro                   | 150 mm                  |
| Largura do Piso            | 50 mm                   |
| Dureza do Piso (A)         | 85 Shore A              |

## ENCAIXE

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

Prémio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

Número de encomenda 990066956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Prémio  
Red Dot  
Design