INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila stainless
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	160 mm
Lățime totală	60 mm
Greutate totală	0,55 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, mediu
FormăFurcă	Larg
Culoare	Oțel Inoxidabil
Diametru cupolă	60 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	77 mm
Lățimea plăcii	67 mm
Lungime orificiu placă (minim)	46,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	61,5 mm
Diametru orificiu placă	8,5 mm
Indiciu	Partea lungă a plăcii la 90° în afara șinei.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931

Numărul de comandă 00004981

Desene ale produsului





