INFORMACJE O PRODUKCIE

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

Numer zamówienia 990066956



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral assist
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Kompatybilne z WeAssist	1
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	183 mm
Szerokość całkowita	110,5 mm
Waga całkowita	5,01 kg
Typ ochrony	IPX6 (tylko dla komponentów elektronicznych po zainstalowaniu)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	Temperatura pracy od 5 °C do 40 °C, wilgotność powietrza 20% - 80%

OBUDOWA

Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	115 mm
Zasięg działania koła	230 mm
Średnica kopuły	110,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Silnik Piasta
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Osłony gwintu	Zintegrowany ochraniacz gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka

Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

Numer zamówienia 990066956

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu





Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH