

LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-11

EAN 4031582364279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Levina stainless
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	190 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	11 mm



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club

LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-11

EAN 4031582364279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club