

# INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Integral twin                                          |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                                         |
| Standardowy                    | podobne normy EN12531 –<br>Odlewy do łóżek szpitalnych |
| Nośność przy 3 km/h            | 125 kg                                                 |
| Nośność przy 4 km/h            | 125 kg                                                 |
| Nośność statyczne              | 250 kg                                                 |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                                                 |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                                  |
| Wysokość całkowita             | 129 mm                                                 |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                                  |
| Waga całkowita                 | 1,093 kg                                               |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez<br>TÜV Süd              |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 100 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 15 mm                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, średni     |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Wysięg                 | 31 mm                      |
| Promień działania koła | 81 mm                      |
| Zasięg działania koła  | 162 mm                     |

## MOCOWANIE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień | 28 mm                  |
| Długość Trzpień  | 45 mm                  |



Nagroda  
German  
Design  
Award



Nagroda Red  
Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28


EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---



Nagroda  
German  
Design  
Award



Nagroda Red  
Dot  
Design  
Award