

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249
Bestellnummer 00075213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Gehäusetyp	Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	61 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,1 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	8 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Ausladung	20 mm
Schwenkradius	52 mm
Störkreis	104 mm
Dom Durchmesser	38 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser	11 mm
Bundstift Länge	20 mm

PRODUKTINFORMATION

LUMINA

A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249
Bestellnummer 00075213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

