



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                                   |
| Тип                                | Въртящ се Колело с комбинирана ключалка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела            |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 110 kg                                  |
| Електропроводим                    | Да                                      |
| Неръждаемост                       | Не                                      |
| Статичен Товароносимост            | 220 kg                                  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                  |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                   |
| Обща височина                      | 148 mm                                  |
| Обща ширина                        | 82 mm                                   |
| Общо тегло                         | 1.13 kg                                 |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd       |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 129 mm                |
| Интерференция при завъртане | 258 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост     |
| Цвят Резба            | Сива шистичка (RAL7015)                  |
| Цвят на Колело        | Сива шистичка (RAL7015)                  |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба          |
| Диаметър              | 125 mm                                   |
| Ширина на Резба       | 20 mm                                    |
| Ширина на тялото      | 20 mm                                    |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                             |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                             |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака                                                                                      |
| Дължина на плаката                        | 95 mm                                                                                                  |
| Ширина на плаката                         | 70 mm                                                                                                  |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 44.5 mm                                                                                                |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 52 mm                                                                                                  |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 72 mm                                                                                                  |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 76 mm                                                                                                  |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8.5 mm                                                                                                 |
| Намек                                     | Переците се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

## Product Drawings

