

NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	550 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6005

