

OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270
 订单号 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	6500 kg
6 公里/小时的载重	3200 kg
静态载重	9750 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总高	275 mm
总宽度	189 mm
总重量	19.435 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺, 超重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	60 mm
旋转半径	166 mm
转向干涉	332 mm
圆顶直径	160 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	200 mm
上板宽	160 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最大)	160 mm
上板孔直径	15 mm

OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270
订单号 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

