



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

### 核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	是
不锈钢	否
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	61 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.11 kg

### 支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭, 带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
偏移量	20 mm
旋转半径	52 mm
转向干涉	104 mm
圆顶直径	38 mm

### 轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

### 固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

# LUMINA

A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

订单号 00075214

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

