INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●○○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	85 mm
Poids global	0.46 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Acier Inoxydable

ROUE

Matériau du corps	Thermoset Plastiques, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Douille de roulement sèche
Axe	Vissé avec écrou
Couleur du bandage de roue	Noir
Couleur Roue	Noir
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (D)	90 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	100 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH