

NOVATECH

FTP 150x60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL


Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	960 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	800 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	3,34 kg




NOVATECH

FTP 150x60-020 H160

EAN 4031582329480

Bestelnummer 00801150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.