

KAPPA LOAD

9650MOP300P64 TFR

EAN 4031582481877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa load
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	2000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2000 kg
Capacité de charge statique	4000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	355 mm
Poids	15,74 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Pivot en butée et roulements rouleaux
Déport	76 mm
Rayon d'encombrement	226 mm
Diamètre d'encombrement	452 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

KAPPA LOAD

9650MOP300P64 TFR

EAN 4031582481877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

