



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	120 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	240 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	118 mm
Largura geral	82 mm
Peso geral	0,618 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor do Piso	Cinza ardósia (RAL7015)
Cor da Roda	Cinza ardósia (RAL7015)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	20 mm
Largura do corpo	20 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinza branco (RAL9002)
Offset	32 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	52 mm
Aço inoxidável	✓

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

LINEA

5940XSC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

