INFORMACJE O PRODUKCIE

# GALEA

5070PJP100P30-10

EAN 4031582378610



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●●○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●●○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Galea |
| Typ | Kółko obrotowe |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 100 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 139 mm |
| Szerokość całkowita | 66 mm |
| Waga całkowita | 0,44 kg |

## OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Poliamid |
| Kształt Widelec | Zamknięte |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg | 40 mm |
| Promień działania koła | 90 mm |
| Zasięg działania koła | 180 mm |
| Średnica kopuły | 59 mm |

## KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 30 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

## MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5070PJP100P30-10

EAN 4031582378610

Numer zamówienia 00770898

**Product Drawings**







