

AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Broj porudžbine 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila twin |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 99 mm |
| Ukupna širina | 71 mm |
| Ukupna težina | 0,564 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 75 mm |
| Širina omotac | 25 mm |
| Širina tela | 25 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 31,3 mm |
| okretni radijus | 99 mm |
| Otpor okretanju | 198 mm |
| Prečnik kupole | 65 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 10,3 mm |

AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Broj porudžbine 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

