

AGILA TWIN

2970POO075P30-11

EAN 4031582429541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila twin
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	99 mm
Peso geral	0,184 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	31,4 mm
Raio giratório	68,9 mm
Interferência giratória	137,8 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	11 mm

AGILA TWIN

2970POO075P30-11

EAN 4031582429541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

